

Технический паспорт

Крышка минилюка для полов с сухим типом уборки,
толщина напольного покрытия < 6 мм
Артикульный номер: 7408020



Крышка минилюка для установки в монтажных основаниях UDL2-80 и выходных отверстиях в полу, для защиты кабельных выводов в помещениях. Подходит для напольных покрытий толщиной менее 6 мм.



PA Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	7408020
Тип	SH80 7011
Обозначение 1	Крышка минилюка
Производитель	OBO
Цвет	серый RAL 7011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3429 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка минилюка для полов с сухим типом уборки,
толщина напольного покрытия < 6 мм
Артикульный номер: 7408020



Размеры



Технические характеристики

Возможность расширения	для монтажа электроустановочных изделий
Конструкция крышки	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	нет
для крепления труб	нет