

# Технический паспорт

Крышка минилюка для полов с сухим типом уборки,  
толщина напольного покрытия < 6 мм  
Артикульный номер: 7408024



Крышка минилюка для установки в монтажных основаниях UDL2-80 и выходных отверстиях в полу, для защиты кабельных выводов в помещениях. Подходит для напольных покрытий толщиной менее 6 мм.



PA Полиамид

## Исходные данные


Артикульный номер	7408024
Тип	SH80 9011
Обозначение 1	Крышка минилюка
Производитель	OVO
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,323 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Крышка минилюка для полов с сухим типом уборки,  
толщина напольного покрытия < 6 мм  
Артикульный номер: 7408024



## Размеры



## Технические характеристики

Возможность расширения	для монтажа электроустановочных изделий
Конструкция крышки	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	нет
для крепления труб	нет