# Технический паспорт

## Боковой держатель, универсальный A2

## Артикульный номер: 6015326

Боковой держатель для крепления листовых, проволочных и лестничных лотков к стене или потолку с помощью стержня с резьбой.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| 2B | без обработки, дообработанный |

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 6015326 |
| Обозначение 1 | Боковой держатель универсал. |
| Производитель | OBO |
| Размер | 75x36x2 |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность<br>Стандарт поверхности | без обработки, дообработанный |
| Минимальная единица продажи | 50 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 5,1 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

# Технический паспорт

## Боковой держатель, универсальный A2

## Артикульный номер: 6015326

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 76 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Высота | 25 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Разрушающая нагрузка | 0,5 кН |
| Прочность материала | 2 мм |