

Технический паспорт

Боковой держатель, универсальный FT

Артикульный номер: 6015324



Боковой держатель для крепления листовых, проволочных и лестничных лотков к стене или потолку с помощью стержня с резьбой.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6015324
Тип	SHU M12 DD
Обозначение 1	Боковой держатель универсал.
Производитель	OBO
Размер	75x36x2
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2273 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Боковой держатель, универсальный FT

Артикульный номер: 6015324



Размеры



Длина	76 мм
Ширина	36 мм
Высота	25 мм

Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,5 кН
Прочность материала	2 мм