

# Технический паспорт

## Боковой держатель, универсальный FS

Артикульный номер: 6015322



Боковой держатель для крепления листовых, проволочных и лестничных лотков к стене или потолку с помощью стержня с резьбой.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6015322
Тип	SHU M12 FS
Обозначение 1	Боковой держатель универсал.
Производитель	OBO
Размер	75x36x2
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2219 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Боковой держатель, универсальный FS

Артикульный номер: 6015322



## Размеры



Длина	76 мм
Ширина	36 мм
Высота	25 мм

## Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,5 кН
Прочность материала	2 мм