

# Технический паспорт

## Подвесной уголок FS

Артикульный номер: 6015336



Подвесной уголок для проволочного лотка.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6015336
Тип	SH M10 FS
Обозначение 1	Подвесной уголок
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	58x31
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1422 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Подвесной уголок FS

Артикульный номер: 6015336



### Размеры



### Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	11 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет