

Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой для трапециевидного крепления TRB 100

Артикульный номер: 6418244



Винт с шестигранной головкой для монтажа трапециевидного крепления TRB 100, со стержнем и резьбой, вкл. шестигранную гайку и 2 подкладных шайбы.



CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6418244
Тип	SKS 10x110 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с гайкой и шайбы
Производитель	OBO
Размер	M10x110
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	9,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1648 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой для трапецевидного крепления TRB 100

Артикульный номер: 6418244



Размеры



Длина	110 мм
Размер d	0,39 in
Размер d	10 мм
Размер L	4,33 in
Размер L	110 мм

Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Длина резьбы	110 мм
Шаг резьбы	1,5 мм
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
с фланцем	нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Размер под ключ	17
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет