


# Технический паспорт

## Винт с шестигранной головкой M10 F

Артикульный номер: 6408516



Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.



St

Сталь


F

огневое цинкование

### Исходные данные

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Артикульный номер           | 6408516                      |
| Тип                         | SKS 10x60 F                  |
| Обозначение 1               | Болт с шестигранной головкой |
| Обозначение 2               | с гайкой и шайбы             |
| Производитель               | OBO                          |
| Размер                      | M10x60                       |
| Материал                    | Сталь                        |
| Поверхность                 | Горячая оцинковка            |
| Стандарт поверхности        | DIN 267, Teil 10             |
| Минимальная единица продажи | 20                           |
| Единица расхода             | Шт.                          |
| Масса                       | 6 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                   |

### Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 60 мм |
| Размер d | 10 мм |
| Размер L | 60 мм |

# Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10 F

Артикульный номер: 6408516



## Технические характеристики

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Класс прочности     | 8.8       |
| Резьба              | M 10 x 60 |
| Метрическая резьба  | 10        |
| Шаг резьбы          | 1,5 мм    |
| С гайкой            | да        |
| С подкладной шайбой | да        |
| Размер под ключ     | 17        |
| Полная резьба       | да        |