
Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10 A4

Артикульный номер: 6418248

Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.



CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6418248
Тип	SKS 10x80 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с гайкой и шайбы
Производитель	OBO
Размер	M10x80
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	7,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3355 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10 A4

Артикульный номер: 6418248

Размеры



Длина	80 мм
Размер d	10 мм
Размер L	80 мм

Технические характеристики

Класс прочности	A4-70
Резьба	M 10 x 80
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	80 мм
Шаг резьбы	1,5 мм
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
с фланцем	нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Размер под ключ	17
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет