

Технический паспорт

Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер 9
Артикульный номер: 7404372



Опалубка для прямой и бесшовной установки регулируемых по высоте кассетных рамок, номинального размера 9 в стяжку/мозаичный пол.

Опалубка на монтажном основании с крышкой номинального размера 9, лежит и закрывает пространство между монтажным основанием и кассетной рамкой.

Защитная крышка из алюминиевого листа вставляется до завершения работ в кассетную рамку бесшовного пола и может быть основанием для стяжки/мозаичного пола.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7404372
Тип	SK RK9
Обозначение 1	Опалубка для кассетных рамок
Обозначение 2	для шлифованной стяжки
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	190 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	8,0117 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер 9

Артикульный номер: 7404372



Размеры



Длина	247 мм
Ширина	247 мм
Высота	55 мм
Размер a	247 мм
Размер A	297 мм
Размер h	55 мм

Технические характеристики

Форма	квадратные
Высота пола макс.	200 мм
Высота пола мин.	130 мм
Номинальный размер монтажных элементов	9