Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа SLL 60, для средних нагрузок, 6 м, FS
Артикульный номер: 6010620

Кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм, с C-образными перекладинами.
Крепление к стене осуществляется напрямую или с помощью настенной скобы WB 30/75. Размер шлица составляет 18 мм, применяется зажимная скоба 2056/U.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6010620
Тип	SLL 620 CPS 4 FS
Обозначение 1	Верт. кабел. лоток лестн. типа
Обозначение 2	для средних нагрузок, CPS
Производитель	OBO
Размер	60x200x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	274,6 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	6,5997 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа SLL 60, для средних нагрузок, 6 м, FS
Артикульный номер: 6010620

Размеры



Длина	6 000 мм
Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Размер B	200 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	Плоский профиль
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Полезное поперечное сечение	76 см²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм
Толщина борта	1,5 мм