

Технический паспорт


Стальная труба, с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046863



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046863
Тип	SM25W G
Обозначение 1	Стальная труба с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Производитель	OBO
Размер	M25x1,5,3000
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Метр
Масса	92,29 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,7298 кг CO _e / 1 Метр


Технический паспорт

Стальная труба, с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046863



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	25 мм
Размер L	3 000 мм
Размер I	18 мм
Размер m (мм)	M25
Размер t	1,5 мм

Технический паспорт

Стальная труба, с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046863



Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий с резьбой
Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	очень тяжелый (4000 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 400 °С
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °С
Резьба	M25x1,5
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	нет
Установка на открытом воздухе	нет
Код классификации	55571
Станки и установка оборудования	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	очень тяжелая (6,8/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	400 С
Диапазон рабочих температур мин.	-45 С
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да