

Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикульный номер: 2046505



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.



Сталь



PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

Исходные данные

Артикульный номер	2046505
Тип	SM40W SW
Обозначение 1	Стальная труба с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Производитель	OBO
Размер	M40, 3000mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxyd
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Метр
Масса	152 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,8428 кг CO ₂ / 1 Метр


Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикульный номер: 2046505



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	40 мм
Размер L	3 000 мм
Размер l	20,5 мм
Размер m (мм)	M40
Размер t	1,5 мм

Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикульный номер: 2046505



Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий с резьбой
Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	очень тяжелый (4000 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 250 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Резьба	M40x1,5
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	нет
Установка на открытом воздухе	нет
Код классификации	55561
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	очень тяжелая (6,8/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да