

# Технический паспорт

## Фиксатор

Артикульный номер: 6279800



Фиксатор для соединения кронштейна с профилем для конвекционной решетки.  
Подходит к крепежным консолям для подоконников толщиной 23,5 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6279800
Тип	SP3
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для консоли BKN50-200
Производитель	OBO
Размер	65x39x1,8
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0189 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Фиксатор

Артикульный номер: 6279800



### Размеры



Длина	65 мм
Ширина	39 мм
Высота	1,8 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Настенный монтаж
------------	------------------