
Технический паспорт

Саморез с полукруглой головкой

Артикульный номер: 6049248



Винт для листового металла с цилиндрической головкой и с приводом Torx, в соответствии с DIN EN ISO 7049, для крепления защитных планок на Z-образных опорах для системы кабельных лотков, предназначенных для хождения по ним.

CE

St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные


Артикульный номер	6049248
Тип	SPHS 4,8x9,5 G
Обозначение 1	Винт-саморез со сфер.головкой
Обозначение 2	Форма F, Torx (звездочка)
Производитель	OBO
Размер	4,8x9,5
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Саморез с полукруглой головкой

Артикульный номер: 6049248

Размеры



Размер	4,8x9,5
Длина	13,05 мм
Ширина	9,5 мм
Размер d	4,8 мм
Размер L	9,5 мм

Технические характеристики

Диаметр резьбы ST	4,8
Длина резьбы	9,5 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Диаметр головки	9,5 мм
Форма головки	Сферическая головка
С гайкой	нет
С подкладной шайбой	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Ударопрочность	нет
Винтовая система	Torx