


Технический паспорт

Ножницы для резки труб системы Quick-Pipe

Артикульный номер: 2153572




Ножницы для резки электромонтажной трубы Quick-Pipe Ø 16–32 мм без заусенцев.



Исходные данные

Артикульный номер	2153572
Обозначение 1	Ножницы для каналов Quick
Производитель	OBO
Размер	16-32mm
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Технический паспорт

Ножницы для резки труб системы Quick-Pipe

Артикульный номер: 2153572



Технические характеристики

Исполнение	Ножницы для резки и укорачивания кабельных коробов
С кусачками	нет
Диапазон разреза макс.	32 мм
Диапазон разреза мин.	16 мм
Нож	гладкий
Направление ножниц	с обеих сторон
Материал ручки	Пластик