
# Технический паспорт

## Уплотнительная пластина FS

## Артикульный номер: 6049290



Элемент для защиты от пыли, устанавливается между рифлеными крышками и алюминиевыми рифлеными листами в системах кабельных лотков BKRS, рассчитанных на вес человека, для защиты от пыли, стружки и пр.
Деталь можно использовать также в качестве стыковой планки в кабельных лотках, рассчитанных на вес человека, для перекрытия стыковочных участков заказчика.

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 6049290 |
| Тип | SSE SSLB 100 FS |
| Обозначение 1 | Пылезащитный элемент |
| Обозначение 2 | со стыковой накладкой |
| Производитель | OBO |
| Размер | B100mm |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,584 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,0915 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

## Уплотнительная пластина FS

## Артикульный номер: 6049290

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 40 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 1,5 мм |
| Размер B | 100 мм |

# Технический паспорт

## Уплотнительная пластина FS

## Артикульный номер: 6049290

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Не содержит галогенов | да |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |