

# Технический паспорт

## Стыковая планка

Артикульный номер: 7070353



Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.  
Including appropriate fastening material.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7070353                        |
| Тип                         | SSLB 100 A2                    |
| Обозначение 1               | Стыковая планка                |
| Обозначение 2               | Широкий, с 2-мя креплениями    |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | B100mm                         |
| Цвет                        | цвета нержавеющей стали        |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 20                             |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 7,7 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |

### Размеры

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 85 мм  |
| Высота        | 4 мм   |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Размер B      | 100 мм |

### Технические характеристики

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Количество винтов                         | 2 Сталь              |
| Исполнение                                | Стыковая планка      |
| Повышение живучести конструкции           | нет                  |
| Подходит для кабельного лотка             | да                   |
| Подходит для высоты кабеленесущей системы | 35 мм                |
| Нержавеющая сталь, протравленная          | нет                  |
| Вид соединения                            | Болтовой соединитель |
| Конструкция для больших расстояний        | да                   |