

Технический паспорт

Стыковая планка А4

Артикульный номер: 7070392



Широкие стыковые планки для использования во всех типах кабельных лотков. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Including appropriate fastening material.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7070392
Тип	SSLB 200 A4
Обозначение 1	Стыковая планка
Обозначение 2	Широкий, с 2-мя креплениями
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	18,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,0175 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

Ширина	185 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Количество винтов	2 Сталь
Исполнение	Стыковая планка
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	да