

Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070217



Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
Число поставленных в комплекте болтов с полукруглой плоской головкой М6 для использования с целью поддержки функциональности при ширине 100 мм следует дополнить до 4 болтов, а при ширине 200 мм и 300 мм до 6 болтов.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7070217
Тип	SSLB 300 FS
Обозначение 1	Стыковая планка
Обозначение 2	Широкий, с 4-мя креплениями
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	29,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Длина	300 мм
Ширина	285 мм
Ширина	12 in
Высота	4 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	300 мм

Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070217



Технические характеристики

Количество винтов	4 Сталь
Исполнение	Стыковая планка
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	да