


Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070221



Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Число поставленных в комплекте болтов с полукруглой плоской головкой М6 для использования с целью поддержки функциональности при ширине 100 мм следует дополнить до 4 болтов, а при ширине 200 мм и 300 мм до 6 болтов.

CE UK
CA

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7070221
Тип	SSLB 400 FS
Обозначение 1	Стыковая планка
Обозначение 2	Широкий, с 4-мя креплениями
Производитель	ОВО
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	38,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,9783 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070221



Размеры



Длина	400 мм
Ширина	385 мм
Ширина	16 in
Высота	4 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Количество винтов	4 Сталь
Исполнение	Стыковая планка
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	да