

# Технический паспорт

## Стыковая планка

Артикульный номер: 7070330



Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний.  
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7070330
Тип	SSLB 550 DD
Обозначение 1	Стыковая планка
Обозначение 2	Широкий, с 6-мя креплениями
Производитель	OBO
Размер	B550mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	53,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

Ширина	535 мм
Ширина	22 in
Высота	4 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	550 мм

### Технические характеристики

Количество винтов	6 Сталь
Исполнение	Стыковая планка
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	да