

Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070229



Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
Число поставленных в комплекте болтов с полукруглой плоской головкой М6 для использования с целью поддержки функциональности при ширине 100 мм следует дополнить до 4 болтов, а при ширине 200 мм и 300 мм до 6 болтов.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7070229
Тип	SSLB 550 FS
Обозначение 1	Стыковая планка
Обозначение 2	Широкий, с 6-мя креплениями
Производитель	OBO
Размер	B550mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	53,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Длина	550 мм
Ширина	535 мм
Ширина	22 in
Высота	4 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	550 мм

Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070229



Технические характеристики

Количество винтов	6 Сталь
Исполнение	Стыковая планка
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	да