


# Технический паспорт

## Соединитель

Артикульный номер: 6066054



Стыковый соединитель для горизонтального крепления основных профилей ВКК.




CE

VA	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6066054
Тип	SSV A2
Обозначение 1	Соединитель
Обозначение 2	для системы ВКК
Производитель	OBO
Размер	100x23
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	9,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Размер	23 x 23 x 100
Толщина листа	2 мм

# Технический паспорт

Соединитель

Артикульный номер: 6066054



## Технические характеристики

Исполнение	Стыковая планка
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель