


Технический паспорт

Соединитель FT

Артикульный номер: 6066046



Стыковый соединитель для горизонтального крепления основных профилей ВКК.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6066046
Тип	SSV FT
Обозначение 1	Соединитель
Обозначение 2	для системы ВКК
Производитель	OBO
Размер	100x23
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	8,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2128 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель FT

Артикульный номер: 6066046



Размеры



Размер	23 x 23 x 100
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Стыковая планка
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель