

# Технический паспорт

## Опорный кронштейн BKRS FT

Артикульный номер: 6044543



Кронштейн из закрытой прямоугольной стальной трубы для системы кабельных лотков предназначенных для хождения по ним.



CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6044543
Тип	STA BKRS 200 FT
Обозначение 1	Опорный кронштейн
Обозначение 2	для напольных кабельных лотков
Производитель	OBO
Размер	V=200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	100,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Опорный кронштейн BKRS FT

Артикульный номер: 6044543



### Размеры



Длина	100 мм
Ширина	192 мм
Высота	108 мм
Размер B	192 мм
Размер b1	11 мм
Размер b2	161 мм
Размер D	13 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Кронштейн
Исполнение для ширины макс.	Прочее
для ширины мин.	200 мм
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	200 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Нержавеющая сталь, протравленная	нет