

Технический паспорт

Розетка 0°одинарная, британский стандарт

Артикульный номер: 6120722



Одинарная розетка 0°, британский стандарт, соответствует стандарту BS 1363, с усиленной защитой от касания, с винтовыми зажимами, 2-полюсная, 13 А, 250 В~.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120722
Тип	STD-BS0 RW1
Обозначение 1	Розетка 0° одинарная
Обозначение 2	британский стандарт
Производитель	OBO
Размер	250V, 13A
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,018 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Розетка 0°одинарная, британский стандарт

Артикульный номер: 6120722



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Винтовой зажим
Количество единиц	1
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	одинарная 0°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	Британский стандарт
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет

Технический паспорт

Розетка 0°одинарная, британский стандарт

Артикульный номер: 6120722



Технические характеристики

Кодировка	нет
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	13 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Угол розеток	0°
Глубина	33,2 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	нет
Защита от перенапряжений	нет