

Технический паспорт

Розетка 0° одинарная, 16 А, китайский стандарт

Артикульный номер: 6120742



Одинарная розетка 0°, китайский стандарт, с защитными шторками, с винтовыми клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120742
Обозначение 1	Розетка 0° одинарная
Обозначение 2	китайский стандарт, 16А
Производитель	OBO
Размер	250V, 16A
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	4,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0685 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Розетка 0° одинарная, 16 А, китайский стандарт

Артикульный номер: 6120742



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Винтовой зажим
Количество единиц	1
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	одинарная 0°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	Прочее
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Контрольный свет	нет

Технический паспорт

Розетка 0° одинарная, 16 А, китайский стандарт

Артикульный номер: 6120742



Технические характеристики

С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Угол розеток	0°
Глубина	35 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	нет
Защита от перенапряжений	нет