

# Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим контактом, одинарная

Артикульный номер: 6120422



Розетка с заземляющим контактом, одинарная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 80. Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.



PC Поликарбонат

## Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 6120422                             |
| Тип  | STD-D0C8 AL1                        |
| Обозначение 1  | Розетка 0° одинарная                |
| Обозначение 2  | с защит. контактом, Connect 80      |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | 250V, 10/16A                        |
| Цвет   | алюминиевый лак                     |
| Материал   | Поликарбонат                        |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 8,5 кг                              |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,3975 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим контактом,  
одинарная

Артикульный номер: 6120422



## Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 86 мм |
| Высота | 76 мм |

## Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Накладка  | Центральная плата |
| Запираемый                                      | нет               |
| Anschlussart                                    | Клеммный зажим    |
| Количество единиц                               | 1                 |
| Количество модулей (при модульной конструкции)  | 0                 |
| Количество розеток, переключаемых               | 0                 |
| Количество контактов                            | 2                 |
| Надпечатка/маркировка                           | Без маркировки    |
| Исполнение                                      | одинарная 0°      |
| Конструкция поверхности                         | матовый           |
| Исполнение                                      | SCHUKO            |
| Выбрасывающий механизм                          | нет               |
| Вид крепления                                   | einrasten         |
| Поле для маркировки                             | нет               |
| Рабочая температура, макс.                      | 40 C              |
| Рабочая температура, мин.                       | -5 C              |
| усиленная защита от прикосновения               | да                |
| Защита от тока утечки                           | нет               |
| Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) | нет               |
| Запас хода                                      | нет               |
| Не содержит галогенов                           | да                |
| Изолированная установка                         | нет               |
| Откидная крышка                                 | нет               |
| Кодировка                                       | нет               |
| Контрольный свет                                | нет               |

# Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим контактом,  
одинарная

Артикульный номер: 6120422



## Технические характеристики

|  |                              |
|--|------------------------------|
| С включателем/выключателем                     | нет                          |
| Со слаботочным предохранителем                 | нет                          |
| С функциональным освещением                    | нет                          |
| С освещением для ориентирования в пространстве | нет                          |
| Вид монтажа                                    | Кабельный канал              |
| Номинальное напряжение                         | 250 V                        |
| Номинальный ток                                | 16 A                         |
| Вид защиты                                     | прочее                       |
| Подача отдельного тока                         | без подачи отдельного тока   |
| Конструкция розеток                            | Розетка с защитным контактом |
| Угол розеток                                   | 0°                           |
| Глубина  | 42 мм                        |
| Прозрачный                                     | нет                          |
| Диагональная центральная вставка               | нет                          |
| Защита от перенапряжений                       | нет                          |