

# Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, одинарная

Артикульный номер: 6120012



Одинарная розетка с заземляющим контактом 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 В~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.



PC Поликарбонат

## Исходные данные

|  |                        |
|--|------------------------|
| Артикульный номер                              | 6120012                |
| Тип  | STD-D0 MZGN1           |
| Обозначение 1                                  | Розетка 0° одинарная   |
| Обозначение 2                                  | с защитным контактом   |
| Производитель                                  | OBO                    |
| Размер   | 250V, 10/16A           |
| Цвет   | зеленый; RAL 6029      |
| Материал                                       | Поликарбонат           |
| Минимальная единица продажи                    | 1                      |
| Единица расхода                                | Шт.                    |
| Масса  | 4,2 кг                 |
| Единица веса                                   | кг/100 шт.             |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,1951 кг CO2e / 1 Шт. |



# Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, одинарная

Артикульный номер: 6120012



## Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |

## Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Накладка  | Центральная плата |
| Запираемый                                      | нет               |
| Anschlussart                                    | Клеммный зажим    |
| Количество единиц                               | 1                 |
| Количество модулей (при модульной конструкции)  | 0                 |
| Количество розеток, переключаемых               | 0                 |
| Количество контактов                            | 2                 |
| Надпечатка/маркировка                           | Без маркировки    |
| Исполнение                                      | одинарная 0°      |
| Конструкция поверхности                         | матовый           |
| Исполнение                                      | SCHUKO            |
| Выбрасывающий механизм                          | нет               |
| Вид крепления                                   | einrasten         |
| Поле для маркировки                             | нет               |
| Рабочая температура, макс.                      | 40 C              |
| Рабочая температура, мин.                       | -5 C              |
| усиленная защита от прикосновения               | да                |
| Защита от тока утечки                           | нет               |
| Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) | нет               |
| Запас хода                                      | нет               |
| Не содержит галогенов                           | да                |
| Изолированная установка                         | нет               |
| Откидная крышка                                 | нет               |
| Кодировка                                       | нет               |

# Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, одинарная

Артикульный номер: 6120012



## Технические характеристики

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Контрольный свет                               | нет                          |
| С включателем/выключателем                     | нет                          |
| Со слаботочным предохранителем                 | нет                          |
| С функциональным освещением                    | нет                          |
| С освещением для ориентирования в пространстве | нет                          |
| Вид монтажа                                    | Кабельный канал              |
| Номинальное напряжение                         | 250 V                        |
| Номинальный ток                                | 16 A                         |
| Вид защиты                                     | прочее                       |
| Подача отдельного тока                         | без подачи отдельного тока   |
| Конструкция розеток                            | Розетка с защитным контактом |
| Угол розеток                                   | 0°                           |
| Глубина  | 42 мм                        |
| Прозрачный                                     | нет                          |
| Диагональная центральная вставка               | нет                          |
| Защита от перенапряжений                       | нет                          |