

Технический паспорт

Розетка 33° серии Connect 45 с заземляющим контактом,
двойная

Артикульный номер: 6120489



Розетка с заземляющим контактом двойная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120489
Тип	STD-D3SC SRO2
Обозначение 1	Розетка 33° двойная
Обозначение 2	с защит. контактом, Connect 45
Производитель	OBO
Размер	250V, 10/16A
Цвет	красный; RAL 3001
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	8,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2936 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Розетка 33° серии Connect 45 с заземляющим контактом,
двойная

Артикульный номер: 6120489



Размеры



Ширина	90 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	2
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	двойная 33°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	SCHUKO
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	нет
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал

Технический паспорт

Розетка 33° серии Connect 45 с заземляющим контактом,
двойная

Артикульный номер: 6120489



Технические характеристики

Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	Розетка с защитным контактом
Угол розеток	33°
Глубина	40 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	да
Защита от перенапряжений	нет