

# Технический паспорт

Розетка 33° с заземляющим контактом, тройная

Артикульный номер: 6120129



Розетка с заземляющим контактом тройная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.



PC Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный номер	6120129
Тип	STD-D3S SRO3
Обозначение 1	Розетка 33° тройная
Обозначение 2	с защитным контактом
Производитель	OBO
Размер	250V, 10/16A
Цвет	красный; RAL 3001
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4469 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Розетка 33° с заземляющим контактом, тройная

Артикульный номер: 6120129



## Размеры



Ширина	135 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	3
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 33°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	SCHUKO
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	нет
Контрольный свет	нет
С выключателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Вид защиты	прочее

# Технический паспорт

Розетка 33° с заземляющим контактом, тройная

Артикульный номер: 6120129



## Технические характеристики

Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	Розетка с защитным контактом
Угол розеток	33°
Глубина	42 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	да
Защита от перенапряжений	нет