


Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим стержнем,
тройная

Артикульный номер: 6120650



Розетка с заземляющим стержнем, тройная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 80. Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120650
Тип	STD-F0C8 SWGR3
Обозначение 1	Розетка 0° тройная
Обозначение 2	с заземл. стержнем, Connect 80
Производитель	OBO
Размер	250V, 10/16A
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	17,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7029 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим стержнем,
тройная

Артикульный номер: 6120650



Размеры



Ширина	176 мм
Высота	76 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клемнный зажим
Количество единиц	3
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 0°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	Штифт заземляющего контакта
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	нет
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A

Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим стержнем,
тройная

Артикульный номер: 6120650



Технические характеристики

Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	NF
Угол розеток	0°
Глубина	39 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	нет
Zulassungen	VDE
Защита от перенапряжений	нет