

Технический паспорт

Розетка 33° серии Connect 45 с заземляющим стержнем,
двойная

Артикульный номер: 6120850



Розетка с защитным контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, с соединительным кабелем 0,25 м, со штекером GST18 и фиксирующим зажимом 16 A, 250 V~.



Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120850
Тип	STD-F3C GS RW1
Обозначение 1	Розетка 33° одинарная
Обозначение 2	с заземл. стержнем, Connect 45
Производитель	OBO
Размер	250V, 10/16A
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	10,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2403 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Розетка 33° серии Connect 45 с заземляющим стержнем,
двойная

Артикульный номер: 6120850



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	1
Количество модулей (при модульной конструкции)	1
Количество розеток, переключаемых	0
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	одинарная 33°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	Штифт заземляющего контакта
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	нет
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
С слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Лючок
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	NF
Угол розеток	33°

Технический паспорт

Розетка 33° серии Connect 45 с заземляющим стержнем,
двойная

Артикульный номер: 6120850



Технические характеристики

Штекерная система	GST18
Глубина	53 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	да
Zulassungen	VDE
Защита от перенапряжений	нет