

Технический паспорт

Розетка 0°, итальянский стандарт, одинарная

Артикульный номер: 6120746



Одинарная розетка 0°, итальянский стандарт P17/11, с защитными шторками, с винтовыми клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120746
Тип	STD-IT0 RW0.5
Обозначение 1	Розетка 0° одинарная
Обозначение 2	Италия, P 17/11
Производитель	OBO
Размер	250V, 10/16A
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0091 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Розетка 0°, итальянский стандарт, одинарная

Артикульный номер: 6120746



Размеры



Ширина	22,5 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Винтовой зажим
Количество единиц	1
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	Итальянский стандарт
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	Итальянский вариант, тип P17/11
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Угол розеток	0°
Глубина	37 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	нет
Защита от перенапряжений	нет