

Технический паспорт

Стальная соединительная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046854



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046854
Тип	SV16W G
Обозначение 1	Стальная муфта без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø16mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стальная соединительная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046854



Размеры



Длина	50 мм
Размер D	18,6 мм
Размер d	16,6 мм
Размер L	50 мм
Размер l	25 мм
Размер m (мм)	M16
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	16 мм
Размер	16
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет