

# Технический паспорт

Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046772



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	2046772
Тип	SV25W A4
Обозначение 1	Соедин. муфта из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø25mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	3,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2241 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046772



## Размеры



Длина	60 мм
Размер D	27,2 мм
Размер d	25,2 мм
Размер L	60 мм
Размер l	30 мм
Размер m (мм)	M25
Размер t	1 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	25 мм
Размер	25
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет