

Технический паспорт

Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикульный номер: 2046024



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046024
Тип	SV25W ALU
Обозначение 1	Соедин. муфта из алюминия
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø25mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикульный номер: 2046024



Размеры



Длина	60 мм
Размер D	27,6 мм
Размер d	25,2 мм
Размер L	60 мм
Размер l	30 мм
Размер m (мм)	25
Размер t	1,2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	25 мм
Размер	25
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет