

# Технический паспорт

## Стальная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046622



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	2046622
Тип	SV25W FT
Обозначение 1	Стальная муфта без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø25mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1363 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Стальная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046622



### Размеры



Длина	60 мм
Размер D	28,1 мм
Размер d	25,7 мм
Размер L	60 мм
Размер l	30 мм
Размер m (мм)	M25
Размер t	1,2 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	25 мм
Размер	25
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет