


Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046586



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



Сталь



PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

Исходные данные

Артикульный номер	2046586
Тип	SV40W SW
Обозначение 1	Стальная муфта без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø40mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxyd
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	13,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2856 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046586



Размеры



Длина	80 мм
Размер D	43,8 мм
Размер d	40,8 мм
Размер L	80 мм
Размер l	40 мм
Размер m (мм)	M40
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	40 мм
Размер	40
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет