

# Технический паспорт

## Стальная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046625



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	2046625
Тип	SV50W FT
Обозначение 1	Стальная муфта без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø50mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5613 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Стальная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046625



### Размеры



Длина	100 мм
Размер D	54 мм
Размер d	51 мм
Размер L	100 мм
Размер l	50 мм
Размер m (мм)	M50
Размер t	1,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	50 мм
Размер	50
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет