

# Технический паспорт

## Стальная соединительная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046859



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	2046859
Тип	SV50W G
Обозначение 1	Стальная муфта без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø50mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	20 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Стальная соединительная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046859



### Размеры



Длина	100 мм
Размер D	54 мм
Размер d	51 мм
Размер L	100 мм
Размер l	50 мм
Размер m (мм)	M50
Размер t	1,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	50 мм
Размер	50
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет