Технический паспорт

Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046776

Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.

E30 E90

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	2046776
Тип	SV63W A4
Обозначение 1	Соедин. муфта из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø63mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Шт.
Масса	20,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,1513 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046776

Размеры



Длина	100 мм
Размер D	65,8 мм
Размер d	63,2 мм
Размер L	100 мм
Размер l	50 мм
Размер m (мм)	M63
Размер t	1,3 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	63 мм
Размер	63
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет