

# Технический паспорт

## Стальная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046626



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	2046626
Тип	SV63W FT
Обозначение 1	Стальная муфта без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø63mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,7433 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Стальная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046626



### Размеры



Длина	100 мм
Размер D	67 мм
Размер d	63 мм
Размер L	100 мм
Размер l	50 мм
Размер m (мм)	M63
Размер t	1,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	63 мм
Размер	63
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет