

Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046875



Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.



St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046875
Тип	SVM16W G
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M16x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,11 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1494 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046875



Размеры



Размер D	18,5 мм
Размер d	16 мм
Размер L	26 мм
Размер m (мм)	M16
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Для труб диаметром	16 мм
Резьба	M16x1,5
Размер	16
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет