

Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикульный номер: 2046523



Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.



Сталь



PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

Исходные данные

Артикульный номер	2046523
Тип	SVM20W SW
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M20x1,5
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxid
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,18 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикульный номер: 2046523



Размеры



Длина	30 мм
Размер D	22,5 мм
Размер d	20 мм
Размер L	30 мм
Размер m (мм)	M20
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Для труб диаметром	20 мм
Резьба	M20x1,5
Размер	20
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет