Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046878

Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.

M E30 E90

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046878
Тип	SVM32W G
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M32x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	8,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2198 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046878

Размеры



Размер D	35,5 мм
Размер d	32 мм
Размер L	45 мм
Размер m (мм)	M32
Размер t	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Для труб диаметром	32 мм
Резьба	M32x1,5
Размер	32
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет