

Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046879



Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046879
Тип	SVM40W G
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M40x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	11,37 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3751 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикульный номер: 2046879



Размеры



Размер D	43,5 мм
Размер d	40 мм
Размер L	45 мм
Размер m (мм)	M40
Размер t	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Для труб диаметром	40 мм
Резьба	M40x1,5
Размер	40
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет