


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель DD

Артикульный номер: 6066941



Шарнирный соединитель для вертикального углового ответвления кабельных каналов ВКК.  
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



CE

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6066941
Тип	SV DD
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для системы ВКК
Производитель	OBO
Размер	19x88
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1104 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель DD

Артикульный номер: 6066941



### Размеры



Размер	88 x 19
Толщина листа	2 мм

### Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель