

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798 A4

Артикульный номер: 3404381



Шайба согласно DIN 6798, форма А.



A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3404381
Тип	SWS M10 A4
Обозначение 1	Стопорная шайба
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,125 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798 A4



Артикульный номер: 3404381

Размеры



Высота	2,7 мм
Размер d	10,5 мм
Размер d макс.	18 мм
Размер d мин.	18 мм
Размер h	2,7 мм

Технические характеристики

Резьба	M10
Внутренний диаметр	10,5 мм
Конструкция предохранительной шайбы	открытые внешние зубья